

Technische Daten

Serie	Flexii
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nennaufnahme	Max. 0,4 W
Phasenzahl	1
IP	10 nach DIN 40050
EN	Siehe Konformitätserklärung
Gewicht	4,7 kg
Maße [cm] (B x T x H)	19/28* x 7/15* x 32 (*) mit Sockel
Zuleitung	2,5 m



Funktionsweise

Der **MAXiiMUS** Flexii baut ein Wirkfeld mit einem Durchmesser von 13 m auf. Dadurch wird der natürliche Energiefluss innerhalb dieses Feldes optimiert. Niederfrequenter Elektromog, wie auch der interne und externe hochfrequente Elektromog im Umkreis von 13 m werden harmonisiert.

Der Aufstellungsort des **MAXiiMUS** sollte so gewählt werden, dass er möglichst zentral auf die gewünschte Fläche einwirken kann. Durch ein zentrales Positionieren kann ein optimales Ergebnis erzielt werden.

Wartung

Der **MAXiiMUS** Flexii ist wartungsfrei und **darf ausschließlich vom Hersteller geöffnet werden!** Bei Nichtbeachtung verfallen alle Garantieansprüche und jegliche Haftung wird abgelehnt.

Im Gerät befindet sich eine Glimmlampe mit einer sehr hohen Lebensdauer. Sollte die Glimmlampe trotzdem einen Defekt erleiden, **kann und darf diese nur durch den Hersteller ersetzt werden!**

Für die Aufstellung des **MAXiiMUS** beachten Sie bitte die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem **MAXiiMUS**!